

Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht

Art.-Nr. 6059726

OBO
BETTERMANN



VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059726
Typ	SKSMU 620 A2
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSMU
Bezeichnung 2	ungelocht, Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x200x3050
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	411,53 kg/100 m

Technische Daten

	Nutzquerschnitt	11.800,00 mm ²
	Nutzquerschnitt	118,00 cm ²
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
	Mit Oberteil	<input type="checkbox"/>
	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt



Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht

Art.-Nr. 6059726

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Länge</td><td>3.050,00 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,50 mm</td></tr></table>	Länge	3.050,00 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	60,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	200,00 mm	Blechstärke	1,50 mm
Länge	3.050,00 mm												
Breite	200,00 mm												
Höhe	60,00 mm												
Seitenhöhe	60,00 mm												
Maß B	200,00 mm												
Blechstärke	1,50 mm												
													

zul. Belastung:

