# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht

## Artikelnummer: 1122945



Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1122945 |
| Typ | MS4142P6000FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 6000x41x42 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 6 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 303 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3643 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht

## Artikelnummer: 1122945

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 6.000 mm |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Maß L | 6.000 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Lochung | Steg gelocht |
| Ausführung | Doppelprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Lochgröße | 14x28 |
| Materialstärke | 2 mm |
| Mit Zahnung | ja |
| Profilform | C-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Schlitzweite | 22 mm |
| Statischer Wert A | 3,3 cm² |
| Statischer Wert Iy | 5,38 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 9,02 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 1,28 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 0,25 cm³ |