

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.-Nr. 6010520

OBO
BETTERMANN



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6010520
Typ	SLM 50 C40 8 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter schwer
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	800x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	738,17 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	800,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Maß B	800,00 mm
Ausführung der Seitenwand	U-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	600,00 mm