# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus, RKF-NUZD3, Edelstahl
## Artikelnummer: 7409374



Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, für Tubus, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.

A2 Edelstahl, rostfrei


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409374 |
| Typ | RKFN2 UZD3 4VS25 |
| Bezeichnung 1 | Quadratische Kassette |
| Bezeichnung 2 | für Tubus |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 200x200mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 202 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,6503 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus, RKF-NUZD3, Edelstahl
## Artikelnummer: 7409374

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 199 mm |
| Breite | 199 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Maß h | 95 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Bodenpflege | nass |
| Entkoppelbar | ja |
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Länge Einbaumaß | 201 mm |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |