Technisches Datenblatt

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Artikelnummer: 7409470



Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.

Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/ Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Nivellierbare runde Schwerlastkassette, 3-zügig, für Tubus der Nenngröße 9. Für den Einbau in Kanalsystemen, Doppel-und Hohlböden in trocken -oder Nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 eingebaut werden.

A2 Edelstahl, rostfrei


Stammdaten

Artikelnummer	7409470
Typ	RKFR2 9 SL2V2 20
Bezeichnung 1	Schwerlastkassette
Bezeichnung 2	für Tubus 20 kN
Hersteller	OBO
Dimension	Ø305mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	589 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,6974 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Artikelnummer: 7409470

Abmessungen



Maß h	110 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Deckel	rund
Ausführung Leitungsauslass	Versenkbarer Tubus
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Nivellierbereich max.	155 mm
Nivellierbereich min.	110 mm
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems	UT4
Bodenbelagdicke	20 mm