Technisches Datenblatt

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Artikelnummer: 2046764

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.



E30 E90

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	2046764
Typ	SB40W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlrohrbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,786 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Artikelnummer: 2046764

Abmessungen



Maß A	50 mm
Maß B	279 mm
Maß D	42,7 mm
Maß d	40,2 mm
Maß l	40 mm
Maß M	M40
Maß R	170 mm
Maß t	1,25 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	40 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein