
Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Artikelnummer: 7098090



Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Bögen auf Anfrage.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7098090
Typ	SLZ L 400 A4
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	35x406x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	229,334 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,0178 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Artikelnummer: 7098090

Abmessungen




Abmessung	35x400
Länge	3.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	35 mm
Maß B	406 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Funktionserhalt	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	300 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	3 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m	2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m	1 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m



Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A4

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren