

Technisches Datenblatt

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

Art.-Nr. 6290406



ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profils können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.




Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Art.-Nr.	6290406
Typ	ISS160160IP6 EL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Säulenprofil Industrie
Dimension	6000x160x160
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	6.020,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	6.000,00 mm
Breite	160,00 mm
Höhe	160,00 mm
Säulenhöhe	6.000,00 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Züge	2,00 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	Montageflansch
Bodenmontage	☒
Deckenmontage	☐
Durchgehendes Profil	☒
Halogenfrei	☒
Kabeleinführung	oben
Ortsveränderlich	☐
Oberteilbreite (ganze Zahl)	76,5
Säulenform	quadratisch
Verstellbar	☐

Technisches Datenblatt

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

Art.-Nr. 6290406



Technische Daten

Vorverdrahtet ☐