

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060

Art.-Nr. 6178207

**OBO**  
BETTERMANN




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6178207
Typ	LK4 N 60060
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Dimension	60x60x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	68,00 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	60,00 mm
Kanalhöhe	60,00 mm
Abmessung BxH	60x60 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>