

Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE 70170

Art.-Nr. 6132731



Kanalunterteil des Brüstungskanal SIGNA BASE zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.



PVC Polyvinylchlorid


Produkttext Normen

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132731
Typ	BRK 70170 rws
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x170 9010
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	156,35 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Rückwand (Innen-seite)	durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig	☒
Halogenfrei	☐
Kabelhalteklammer	☒
Kanalverbinder	☒
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	☒
Nutzquerschnitt	10.056,00 mm ²
Oberteilbreite	80 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Oberteil mitgeliefert	☐

Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE 70170

Art.-Nr. 6132731



Technische Daten

Schutzfolie	☒
Symmetrisch	☒