Technisches Datenblatt

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1123126



Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen.
Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene.

Lieferumfang:
Haltebleche Typ4141 und passende Sechskantschrauben lose beigelegt.

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1123126
Typ	SVE 41 A2
Bezeichnung 1	Schienenverbinder
Bezeichnung 2	MS 41 Profilschienen
Hersteller	OBO
Dimension	100x4mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5997 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1123126

Abmessungen





Länge	100 mm
Breite	47 mm
Höhe	39,4 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	gelocht
Ausführung	Außenverbinder
Bohrlochabstand mittig	60 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Lochgröße	12
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	ja
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm²
Statischer Wert Iy	6,05 cm⁴
Statischer Wert Iz	9,01 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,91 cm³
Statischer Wert Wz	4,4 cm³