
# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm A4

## Artikelnummer: 6045858

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



| | |
|---|---|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6045858 |
| Typ | MKR 15 150 A4 |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne Marinenorm |
| Bezeichnung 2 | Materialstärke 1,50mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 15x150x2000 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 154,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,622 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm A4

## Artikelnummer: 6045858

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Abmessung | 15 X 150 |
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B | 150 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Begehbar | nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |

### Belastungen

| | |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,25 kN/m |