


Technisches Datenblatt

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich Art.-Nr. 5015847



Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfüße
- schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
- komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
- mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)




Cu Kupfer

Stammdaten

Art.-Nr.	5015847
Typ	1802 14 CU
Bezeichnung 1	Potentialausgleichsschiene
Bezeichnung 2	BigBar / 14 Anschlüsse
Dimension	14xM10
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	171,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	538,50 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	5,00 mm
Anzahl der Anschlüsse	14
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	14
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm ² starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm ² starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm ² starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm ² starr	0
Ausführung	nur Klemme
Bauform	Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Isolator	☒
Werkstoff der Klemme	Kupfer
Werkstoff der Kontaktschiene	Kupfer