

# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Edelstahl A4

Art.-Nr. 5021644



- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
- nach Fundamenternorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404

### Stammdaten

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 5021644                           |
| Typ                      | RD 8-V4A                          |
| Bezeichnung 1            | Rundleiter                        |
| Bezeichnung 2            | 50kg Ring                         |
| Dimension                | 8mm                               |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                                |
| Güte                     | 1.4571/1.4404                     |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 125 m                             |
| Gewicht                  | 40,00 kg/100 m                    |

### Technische Daten



|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Maß D                                   | 8,00 mm                  |
| Anzahl der Einzeldrähte                 | 1                        |
| Durchmesser                             | 8,00 mm                  |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Normalring                              | 125 ca. m                |
| Normalring                              | 50,00 ca. kg             |
| Nenngröße Ø                             | 8 mm                     |
| Querschnitt                             | 50,00 mm²                |
| Werkstoff-Eigenschaft                   | sonstige                 |
| Werkstoff-Mantel                        | ohne                     |