

Technisches Datenblatt

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass Art.-Nr. 5408890

OBO
BETTERMANN



- zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
- mit seitlichem Kabelauslass passend zu isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass Typ isFang 3B-A
- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- inklusive Anschlusslement (Typ isCon IN connect)
- inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)




Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

Art.-Nr.	5408890
Typ	isFang IN-A10000
Bezeichnung 1	Isolierter Fangmast + Auslass
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung innen
Dimension	10000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Werkstoff Kürzel	GFK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.540,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	10.000,00 mm
Maß A	6.000,00 mm
Maß B	2.000,00 mm
Maß D	50,00 Ø mm
Maß H	1.733,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>