Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6366131



TP-Ausleger mit Klemmlaschen.
Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Auf dem TP-Ausleger könenn Gitterrinnen mit der Maschenweite 50 x 100 mm z. B. Typ GRL, GR und GRM schraubenlos befestigt werden.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6366131
Typ	TPSAG 145 FT
Bezeichnung 1	TP Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B145mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7423 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6366131

Abmessungen




Länge	145 mm
Breite	120 mm
Höhe	60 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	145 mm
Maß W	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	100 mm
für Breite min.	100
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger TPSAG

1. Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
2. Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
2. Stützweite in m

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung				
	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	145	195	245	345
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,10	1,00	0,90	0,55
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,05	0,95	0,90	0,55

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Tragfähigkeit der Ausleger (Diagramm) und die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!