


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES6, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424682



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 6.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424682
Typ	OKA-W40010050D6
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES6
Dimension	2400x400x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.847,90 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.400,00 mm
Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☒
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	☒
Dichtungseinbaumöglichkeit	☒
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufluftank	☐
Entkoppelbar	☐
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☐
Kanalhöhe	100,00 - 150,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	100
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☒
Mit Potenzialausgleich	☐
Montageöffnung	für Geräteeinsatz

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES6, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424682



Technische Daten

Montageöffnung	quadratisch
Nivellierbereich	100,00 - 150,00 mm
Oberteil abnehmbar	☒
Trennwandbefestigung	stecken