# Technisches Datenblatt

## Unterputz-Verbindungskasten 150

## Artikelnummer: 2003124



Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche.

- 4 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6/28,5 mm
- 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5/21,5 mm
- 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
- 2 Einführungen Ø 34,6 und 28,5 mm im Boden
- 2 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden

HALOGEN FREE | 650° | CE | IP 20

PS Polystyrol

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2003124 |
| Typ | UV 150 K |
| Bezeichnung 1 | Verbindungskasten |
| Bezeichnung 2 | Unterputz |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 150x150x65 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Kleinste VK-Einheit | 16 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 15,667 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5375 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Unterputz-Verbindungskasten 150

## Artikelnummer: 2003124

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Maß A | 200 mm |
| Maß B | 170 mm |
| Maß H | 65 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen | 24 |
| Art der Einführung | NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Ausführung | Einzel |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Einführung von Hinten | nein |
| Einführungen | 24 |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form | quadratisch |
| Funktionserhalt | ohne |
| Fußbodenhöhe min. | 67 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Abschirmung | nein |
| Mit Nagellasche | nein |
| Mit Schrauben | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Nennquerschnitt min. | 16 mm² |
| Plombierbar | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Stutzen | ohne |
| Luftdicht | nein |
| Bemessungsspannung | 400 V |