Technisches Datenblatt

Rundleiter Aluminium

Artikelnummer: 5021308



- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
- RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
- AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden

Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	5021308
Typ	RD 10-ALU
Bezeichnung 1	Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	95
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Rundleiter Aluminium

Artikelnummer: 5021308

Abmessungen



Maß D	10 mm

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	20
Normalring (ca. m)	95
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm²
ROHS Konform	ja
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne