
# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

## Artikelnummer: 7077972



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.


CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7077972 |
| Typ | RGBEV 160 FT |
| Bezeichnung 1 | Gelenkbogen-Element |
| Bezeichnung 2 | vertikal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x600 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 186 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,2357 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 600 mm |

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

## Artikelnummer: 7077972

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Gelenkbogen Element |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsys-tem | geschraubt |