Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2022680



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B.Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2022680
Typ	V-TEC PG36 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG36
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3475 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2022680

Abmessungen



Maß E	60 mm
Maß L max.	54 mm
Maß L min.	39 mm
Maß L1	13 mm
Maß L2	8 mm
Maß L3	31 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	32 mm
Dichtbereich D min.	18 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 36
Gewindeart	PG
Gewindelänge	13 mm
Gewindenenngröße	36
Gewindesteigung	1,41 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	53
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	60 mm
Teilbare Verschraubung	nein

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2022680

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentl. und Verdrehschutz D2 max.	32 mm
Zugentl. und Verdrehschutz D2 min.	20 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja