Technisches Datenblatt

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Artikelnummer: 2046760



90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.

E30 E90

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	2046760
Typ	SB16W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlrohrbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3979 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Artikelnummer: 2046760

Abmessungen



Maß A	25 mm
Maß B	103 mm
Maß D	18,2 mm
Maß d	16,2 mm
Maß l	25 mm
Maß M	M16
Maß R	50 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	16 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein