

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde,
Zugentlastung, vernickelt
Art.-Nr. 2046296

OBO
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube,
Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube.
Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54
Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320).
* Preise laut DEL-Notierung.


CE IP 54 IP 65 Pg CuZn 37

CuZn Messing
N vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2046296
Typ	159 MS PG29
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Außensechskant
Dimension	PG29
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	14,97 kg/100 St.

Technische Daten



Maß E	46,50 mm
Maß L	34,00 mm
Maß L max.	34,00 mm
Maß L1	8,00 mm
Maß L2	16,50 mm
Maß L3	13,80 mm
SW 1	40,00 mm
SW 2	42,00 mm
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	24,00 - 26,00 mm
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Gewindelänge	8,00 mm
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mehr Fach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde,
Zugentlastung, vernickelt
Art.-Nr. 2046296



Technische Daten

Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>