

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde,
Einschnittring, vernickelt
Art.-Nr. 2082624



Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.




CuZn	Messing
N	vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2082624
Typ	162 MS PG42
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Einschnittring
Dimension	PG42
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	25,00 kg/100 St.

Technische Daten



Maß E	61,00 mm
Maß L	33,00 mm
Maß L max.	33,00 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	22,00 mm
Maß L3	6,00 mm
SW 1	57,00 mm
SW 2	54,00 mm
Art der Dichtung	ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz	☐
Dichtbereich D	30,00 - 42,00 mm
explosionsgeschützt	☐
Flachkabelverschraubung	☐
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 42
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10,00 mm
Glasfaserverstärkt	☐
Halogenfrei	☐
Mehrfach Dichteinsatz	☐

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde,
Einschnittring, vernickelt
Art.-Nr. 2082624



Technische Daten

Mit Gegenmutter	☐
Schlagfest	☐
Schutzart	IP54
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 65,00 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	☐