

Technisches Datenblatt

Bügelshelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1184474



Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Die Bügelshellen 2056/U ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumshellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Shellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.




Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	1184474
Typ	2056U 46 ALU
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,60 kg/100 St.

Technische Daten



Maß A	20,00 mm
Maß B	51,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	79,00 mm
Maß L	37,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	5,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	2,00 Nm
für 1 Kabel H	79,00 mm
für 1 Kabel L	37,50 mm
für Rohrdurchmesser	40 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	☒
Mit Gegenwanne	☐
Mit Kunststoffwanne	☒
Mit Metallwanne	☐
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	☐
Spannbereich D	40,00 - 46,00 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium