

Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschele 732 mit
Gewindeanschluss
Art.-Nr. 1360396



Mit Gewinde M6.




St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Art.-Nr.	1360396
Typ	732 40 GTP
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	38-40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste Verkaufseinheit	25,00 Stück
Gewicht	3,60 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	71,00 mm
Maß A	71,00 mm
Maß B	57,00 mm
Maß b1	8,50 mm
Maß t1	1,50 mm
Maß t2	1,50 mm
Maß x	2,00 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
für Durchmesser	38,00 - 40,00 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M40
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 12
Spannbereich D	38,00 - 40,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>