Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6366139



TP-Ausleger mit Klemmlaschen.
Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Auf dem TP-Ausleger könenn Gitterrinnen mit der Maschenweite 50 x 100 mm z. B. Typ GRL, GR und GRM schraubenlos befestigt werden.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6366139
Typ	TPSAG 245 FT
Bezeichnung 1	TP Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B245mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0327 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6366139

Abmessungen




Länge	245 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	245 mm
Maß W	150 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	0,9 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	200 mm
für Breite min.	200
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger TPSAG

1. Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
2. Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
2. Stützweite in m

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung				
	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	145	195	245	345
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,10	1,00	0,90	0,55
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,05	0,95	0,90	0,55

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Tragfähigkeit der Ausleger (Diagramm) und die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!