

Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.-Nr. 2046035

OBO
BETTERMANN




CE M Alu

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	2046035
Typ	SM32W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohr
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	M32x1,5,3000
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	30 m
Gewicht	48,51 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Maß D	32,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß M	M32
Maß t	1,90 mm
Maß I	20,00 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung Rohre	starr mit Gewinde
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckfestigkeitsklasse	sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde	M32x1,5
Hohlwandinstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations im Erdreich	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Temperaturereinsatzbereich	-45,00 - 250,00 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterflurinstallation (Estrich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterputz	<input checked="" type="checkbox"/>

Klassifizierungcode für Elektro Rohr Normen

Klassifizierungscode 55561