

Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7423982



Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7423982
Typ	OKA-G30040240FBR
Bezeichnung 1	Abzweig rechts
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	69,70 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	300,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	☐
Bodenblech	☐
Dichtungseinbaumöglichkeit	☐
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufluftank	☐
Entkoppelbar	☐
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	☐
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	☐
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	☐
Kanalhöhe	40,00 - 240,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐

Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7423982



Technische Daten

Mit Anschlussöffnung	☐
Mit Potenzialausgleich	☐
Nivellierbereich	0,00 - 200,00 mm
Oberteil abnehmbar	☐