

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.-Nr. 2024187

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.




**PA** Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2024187
Typ	V-TEC L PG9 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Dimension	PG9
Farbe	silbergrau
RAL-Nummer	7001
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,67 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß E	21,00 mm
Maß L min.	21,00 mm
Maß L max.	27,00 mm
Maß L1	15,00 mm
Maß L2	5,00 mm
Maß L3	15,50 mm
SW	19,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	2,50 - 8,00 mm
Dichtbereich D	0,16 - 0,32 in
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 9
Gewindeform	PG
Gewindelänge	15,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.-Nr. 2024187



### Technische Daten

Gewindesteigung	1,50 mm
Gewindenenngröße	9
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.Drehmoment	2,50 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Sechskant Eckmaß	21,00 mm
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Temperaturbereich	-20,00 - 65,00 °C
Zugentl. und Verdrehschutz D2	3,50 - 8,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>