

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit
Gegenmutter, lichtgrau
Art.-Nr. 2022776

OBO
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 2022776 |
| Typ | V-TEC VM63+ LGR |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2 | mit Gegenmutter |
| Dimension | M63 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 5 Stück |
| Gewicht | 10,14 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|-------------------------|--|
| Maß E1 | 75,00 mm |
| Maß E2 | 83,00 mm |
| Maß L min. | 48,00 mm |
| Maß L max. | 60,00 mm |
| Maß L1 | 12,00 mm |
| Maß L2 | 9,00 mm |
| Maß L3 | 8,50 mm |
| SW 1 | 68,00 mm |
| SW 2 | 75,00 mm |
| Ausführung | gerade |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Biegeschutz | <input type="checkbox"/> |
| Dichtbereich D | 36,00 - 48,00 mm |
| explosionsgeschützt | <input type="checkbox"/> |
| Flachkabelverschraubung | <input type="checkbox"/> |
| Für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Gewinde | M63 x 1,5 |

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit
Gegenmutter, lichtgrau
Art.-Nr. 2022776



Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 12,00 mm |
| Gewindesteigung | 1,50 mm |
| Gewindenenngröße | 63 |
| Glasfaserverstärkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst.Drehmoment | 15,00 Nm |
| Mehrfach Dichteinsatz | <input type="checkbox"/> |
| Mit Gegenmutter | <input type="checkbox"/> |
| Schlagfest | <input type="checkbox"/> |
| Schutzart | IP68 |
| Teilbare Verschraubung | <input type="checkbox"/> |
| Temperaturbereich | -20,00 - 65,00 °C |
| Zugentlastungsmöglichkeit | <input checked="" type="checkbox"/> |