

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde
lang, vernickelt
Art.-Nr. 2086111

OBO
BETTERMANN



Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Mit langem Anschlussgewinde.

* Preise laut DEL-Notierung.


CE IP 68 M DVE CuZn 37

CuZn Messing
N vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2086111
Typ	V-TEC VM LM12 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Dimension	M12
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,30 kg/100 St.

Technische Daten



Maß E	15,50 mm
Maß L max.	20,00 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	3,00 mm
Maß L3	11,50 mm
SW	14,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	3,00 - 6,00 mm
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M12 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10,00 mm
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mehrach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde
lang, vernickelt
Art.-Nr. 2086111



Technische Daten

Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP68
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 100,00 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>