# Technisches Datenblatt

## Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
## Artikelnummer: 2086215



Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. * Preise laut DEL-Notierung.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N vernickelt


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2086215 |
| Typ | V-TEC VM25 EMV |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung EMV |
| Bezeichnung 2 | für Kabel mit Schirmung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | vernickelt |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,28 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1329 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
## Artikelnummer: 2086215

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 30 mm |
| Maß L max. | 36,5 mm |
| Maß L1 | 7 mm |
| Maß L2 | 3,5 mm |
| Maß L3 | 16,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 16 mm |
| Dichtbereich D min. | 11 mm |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewinde | M25 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 7 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Instabiler Drehmoment | 6,7 Nm |
| Kategorie der Schlageinwirkung | 6 |
| Kategorie der Zugentlastung | A |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| ROHS Konform | exempt |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 27 |
| Schutzart | IP68 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |