Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
Artikelnummer: 2086156



Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 Messing

N vernickelt


Stammdaten

Artikelnummer	2086156
Typ	V-TEC VM LM75MS1
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M75
Werkstoff	Messing
Oberfläche Oberflächennorm	vernickelt
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	112,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8746 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
Artikelnummer: 2086156

Abmessungen





Maß E	97 mm
Maß L max.	42 mm
Maß L1	18 mm
Maß L2	7 mm
Maß L3	25 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	55 mm
Dichtbereich D min.	48 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M75 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	18 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	exempt
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	90
Schutzart	IP68
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	ja