

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25,
steingrau
Art.-Nr. 2013010

OBO
BETTERMANN



Flachkableinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432,
Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

CE IP 31 M FluoCeram HALOGENFREI 650° PE


PE Polyethylen

Stammdaten


Art.-Nr. 2013010

Typ 106 FL M25 10 29
Bezeichnung 1 Flachkabelverschraubung
Dimension M25
Farbe steingrau
RAL-Nummer 7030
Werkstoff Polyethylen
Werkstoff Kürzel PE
Kleinste VK-Einheit (VG) 25 Stück
Gewicht 2,63 kg/100 St.

Technische Daten



Flachkabel/Breite 26,00 - 29,00 mm
Maß A 30,00 mm
Maß B 56,00 mm
Maß D 35,00 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52,00 mm
Maß L1 12,00 mm
Maß L2 40,00 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz
explosionsgeschützt
Flachkabel/Stärke 8,00 - 10,00 mm
Flachkabelverschraubung
Für Ex-Zone ohne
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserstärkt
Mehrach Dichteinsatz
Mit Gegenmutter
Schlagfest
Schutzart IP31



Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25,
steingrau
Art.-Nr. 2013010



Technische Daten

Zugentlastungsmöglichkeit