

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32,
steingrau

Art.-Nr. 2013017



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432,
Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.




PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2013017
Typ	106 FL M32 9 22
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Dimension	M32
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	15 Stück
Gewicht	3,45 kg/100 St.

Technische Daten



Flachkabel/Breite	19,00 - 22,00 mm
Maß A	30,00 mm
Maß B	56,00 mm
Maß D	46,00 mm
Maß G	M32 mm
Maß L	59,00 mm
Maß L1	13,00 mm
Maß L2	46,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	☒
explosionsgeschützt	☐
Flachkabel/Stärke	7,00 - 9,00 mm
Flachkabelverschraubung	☒
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M32
Gewindeart	metrisch
Glasfaserverstärkt	☐
Mehrfach Dichteinsatz	☐
Mit Gegenmutter	☐
Schlagfest	☐
Schutzart	IP31

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32,
steingrau

Art.-Nr. 2013017



Technische Daten

Zugentlastungsmöglichkeit ☐