


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.-Nr. 1174509

OBO
BETTERMANN




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1174509
Typ	2056U-E28 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	für 3 Einleiterkabel
Dimension	25-28mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	20,00 kg/100 St.

Technische Daten



Maß A	77,00 mm
Maß B	63,00 mm
Maß H	101,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	3
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeldurchmesser	25,00 - 28,00 mm
Mit Gegenwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	25,00 - 28,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl