


Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.-Nr. 2032031

OBO
BETTERMANN



Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.

CE IP 54 M Fluor PE


PE Polyethylen

Produktzusatztext 1 | Mit offener Kabeleinführung.

Stammdaten

Art.-Nr.	2032031
Typ	90 M40 OF
Bezeichnung 1	Einschraubnippel
Bezeichnung 2	offene Ausführung
Dimension	M40
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	0,88 kg/100 St.

Technische Daten



Maß D	22,00 mm
Maß E	48,00 mm
Maß L1	16,00 mm
Maß L2	8,00 mm
Gewindelänge	16,00 mm
Gewinde	M40 x 1,5
Größe	M40
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzart	IP54
SW	44,00 mm