

Technisches Datenblatt

Edelstahlrohr V2A

Art.-Nr. 2046723



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2046723
Typ	S32W A2
Bezeichnung 1	Edelstahlrohr
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	ø32, 3000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	21 m
Gewicht	91,20 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Maß D	32,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß M	M32
Maß t	1,20 mm
Aufputz	☒
Ausführung Rohre	starr ohne Gewinde
Betoninstallation	☒
Druckfestigkeitsklasse	sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation	☒
Installation auf Holz	☒
Installations im Erdreich	☒
Installation im Freien	☒
Maschinen und Anlageninstallation	☒
Mit Muffe	☐
Oberfläche poliert	☐
Oberfläche gebürstet	☒
Temperatureinsatzbereich	-45,00 - 400,00 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt)	☒
Unterflurinstallation (Estrich)	☒
Unterputz	☒

Technisches Datenblatt

Edelstahlrohr V2A

Art.-Nr. 2046723



Technische Daten

Klassifizierungscode für Elektro Rohr Normen

Klassifizierungscode	55571
----------------------	-------