
Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Artikelnummer: 1043072



Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

CE RoHS conform

St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten


Artikelnummer	1043072
Typ	WN 7855 A 4.5
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	4,5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,074 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0017 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Artikelnummer: 1043072

Abmessungen



Länge	8,5 mm
Breite	6 mm
Höhe	4 mm
Maß A	3 mm
Maß b	6 mm
Maß D	4,5 mm
Maß d	3,2 mm
Maß H	4 mm
Maß L	8,5 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	4,5
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	3,2
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	4,5 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja