
Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Artikelnummer: 1044060



Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten


Artikelnummer	1044060
Typ	WN 7855 B 4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,082 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0023 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Artikelnummer: 1044060

Abmessungen



Länge	21 mm
Breite	6 mm
Höhe	3,5 mm
Maß A	21 mm
Maß B	14 mm
Maß b	6 mm
Maß D	4 mm
Maß d	3,2 mm
Maß e	4 mm
Maß H	3,5 mm
Maß L	21 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	4
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	3,2 x 4
Materialstärke	0,8 mm
Nenndurchmesser	4 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja