Technisches Datenblatt

Überspannungsschutzmodul 230 V

Artikelnummer: 5092451



Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230 V Netze.

- mit akustischer Defektmeldung
- mit geringer Baugröße
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
- Y-Schaltung

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Stammdaten


Artikelnummer	5092451
Typ	ÜSM-A
Bezeichnung 1	Überspannungsschutzmodul
Bezeichnung 2	für alle Installationssysteme
Hersteller	OBO
Dimension	255V
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0232 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Überspannungsschutzmodul 230 V

Artikelnummer: 5092451

Abmessungen



Technische Daten



Ansprechzeit	<25 ns
Ausführung	akustische Funktionsanzeige
Ausführung der Pole	sonstige
Betriebstemperatur max.	60 °C
Betriebstemperatur min.	-15 °C
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]	1500 kV
Höchste Dauerspannung AC	255 V
LPZ	2→3
Max. netzseitiger Überstrom-schutz	16
Maximale Vorsicherung	16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	6 kA
Montageart	sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	3 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netzform	sonstige
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangs-klemme)	16 A
ROHS Konform	ja
Schutzpegel	≤1,3 kV
Schutzpegel [L-N]	≤1500
Schutzpegel [N-PE]	1,5 kV
Schutzpegel Ader - Erde	1500 V
Signalisierung am Gerät	akustisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 3
SPD nach IEC 61643-11	class III
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C